



CAT®

CATPHONES.COM

DER EINZIG ECHTE ROBUSTE  
**MOBILE INTERNET  
HOTSPOT MIT 5G**



VERBUNDEN, WENN ES DRAUF ANKOMMT

# CAT® Q10

**MIT 5G**

High speed-verbindungen für bis zu 32 geräte

**WASSERDICHT**

Mil spec 810h, staub- und wasserdicht und ip68  
zertifiziert

**LEISTUNGSSTARKER AKKU**

Herausnehmbarer Akku mit 5300mAh

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## MEHR ALS ROBUST

Sturzsicher	Bis zu 1,8 m auf Stahl
Schutz vor Eindringen	IP68-zertifizierter Schutz vor Regen, Schnee, Sand, Staub und Schmutz nieve, arena, polvo
Militärische Norm	MIL-SPEC 810H
Temperaturschock geprüft	Niedrige bis hohe Temperaturunterschiede zwischen -25°C und 55°C

## IMMER VERBUNDEN

Mobilfunk	5G, 4G, LTE (Cat19)
WiFi-Klasse	WiFi 6
Frequenzen	2.4GHz, 5GHz
Sicherheitsmodi	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-OWE
Max. verbundene Geräte	32

## DESIGN

Maße	81 x 128 x 26mm
Gewicht	283g
Farbe	Schwarz

## AKKU

Kapazität	5300mAh
Typ	Lithium-Ionen
Herausnehmbarer Akku	Ja
Quick Charge-Unterstützung	Ja (PE2.0-Ladung)

## GERÄTEFUNKTIONEN

USB	Type C
CPU	MT6890V
5G-Bänder	n1, n3, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n39, n41, n78
4G-Bänder	1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G-Bänder	1, 2, 4, 5, 8, 9
SIM	Single Nano SIM
Physikalische Tasten	2 (Einschalten, Reset)
Lanyard-Befestigung	Ja*

# HIGH-SPEED DATENVERBINDUNGEN, WO IMMER SIE GEBRAUCHT WERDEN

Das robuste Cat Q10 ist ultra mobil und für Geschäftskunden konzipiert, die unterwegs oder in den schwierigsten Umgebungen arbeiten. Mit dem Cat Q10 können mehrere Geräte gleichzeitig verbunden werden, um auch datenintensive Anwendungen wie Video-Telefonie und Cloud-Dienste zu ermöglichen. Ob auf der Baustelle oder bei Projekten in unerschlossenen Gebieten, ob bei Veranstaltungen und Pop-up-Stores oder im Auto, ob in Nebengebäuden oder für ferngesteuerte Kameras und Sensoren - das Cat Q10 verbindet alles vorher Unverbundene. Seine robuste Bauweise und die 5G-Konnektivität sind in Szenarien wie zum Beispiel der Katastrophenhilfe unverzichtbar, wenn der Internetanschluss unterbrochen ist, aber noch eine gute Mobilfunkverbindungen besteht.

## EINFACH EINRICHTEN UND MITNEHMEN

Intuitive, einfache Einrichtung über das Smartphone oder einen Internetbrowser.

# LEISTUNGSSTARKER AKKU

Das Cat Q10 verfügt über einen starken Akku, der dafür sorgt, dass die Geräte der Nutzer länger verbunden bleiben, ohne dass die Akkulaufzeit des Mobiltelefons verbraucht wird. Sie können Ihr Smartphone ganz normal weiter benutzen ohne dass die Verbindung zu anderen Geräten unterbrochen wird.

## ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG GEBAUT

Wetterfest: Dank IP68 unempfindlich gegen Regen, Schnee, Sand, Staub und Schmutz. Und nach Mil-Spec 810H sturzsicher aus 1,8 m Höhe auf Stahl.



© 2022 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "Power Edge" and Cat "Modern Hex" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Bullitt Mobile Ltd a licensee of Caterpillar Inc. Bullitt Mobile Ltd.'s and third-party trademarks are the property of their respective owners.

All other trademarks, trade names, product names and logos are the property of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved.

\*Befestigung unterstützt, Lanyard separat erhältlich