



# Einhell

## PROFESSIONAL



**Akku-Nass-Trockensauger**

**TP-VC 36/30 S Auto-Solo**

**Art.-Nr.: 2347143**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825660067

Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger wird als leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von 2x PXC-Akkus angetrieben. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Empfohlen werden 3,0 Ah-Akkus und größer. Dank Konnektivitätsfunktion startet die Absaugung automatisch beim Starten des Akku-Werkzeugs. Der Akku-Sauger verfügt über einen ECO- und einen BOOST-Modus, einen 30 l rostfreien Edelstahlbehälter mit Wasserablassschraube, einen Blasanschluss, eine Zubehöralterung sowie große Räder und Rollen. In der Lieferung inklusive ist ein Edelstahl-Teleskoprohr, ein 2,50 m Plastiksaugschlauch, eine große Kombi-, Fugen-/Polsterdüse, diverse Filter sowie die Sendereinheit für die Konnektivität.


## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Staubabsaugung ohne Kabelverbindung dank Konnektivitätsfunktion
- Sauger startet automatisch beim Starten des Akku-Werkzeugs
- 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung
- Hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit
- Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Große Räder und Rollen für einfachen Transport
- Praktische Zubehöralterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
- Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers
- Teleskoprohr aus Edelstahl (Ø 36mm) mit Fehlluftregler
- Inkl. 2,50 Meter hochbelastbarem Plastiksaugschlauch (Ø 36mm)
- Inkl. Sendereinheit für Konnektivität, Fixierband und Ladekabel
- Inkl. großer Kombi-, Fugen- und Polsterdüse
- Inkl. Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschutzfangsack
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- Max. Saugleistung	150 mbar
- Behältervolumen	30 L
- Saugschlauchlänge	250 cm
- Saugschlauchdurchmesser	36 mm
- Schalldruckpegel LpA	76 dB (A)



## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	8.15
- Bruttogewicht (kg)	11.75
- Dimensions single packaging	470 x 397 x 632 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Gross weight of export carton	11.71 kg
- Dimensions export carton	465 x 388 x 645 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	222   456   608



## Als Sonderzubehör erhältlich



Faltenfilter  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351110  
EAN-Code: 4006825231090  
Einhell Accessory



Faltenfilter mit Schraubdeckel  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351113  
EAN-Code: 4006825566512  
Einhell Accessory



Stofffilter  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351140  
EAN-Code: 4006825231151  
Einhell Accessory



Düsenset 1  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351235  
EAN-Code: 4006825630107  
Einhell Accessory



Teppichbürste rund  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351230  
EAN-Code: 4006825630091  
Einhell Accessory



Bodendüse universal  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351215  
EAN-Code: 4006825630060  
Einhell Accessory



Schaumstofffilter (5er Set)  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351132  
EAN-Code: 4006825644098  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Saugschlauch Premium  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2362005  
EAN-Code: 4006825651980  
Einhell Accessory



Saugschlauch  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2362000  
EAN-Code: 4006825543018  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Bohrdüse  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351233  
EAN-Code: 4006825653960  
Einhell Accessory



Flexible Fugendüse lang  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351204  
EAN-Code: 4006825653953  
Einhell Accessory



Schmutzfangsack 30L (5er Set)  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351170  
EAN-Code: 4006825528763  
Einhell Accessory



Vliesbeutel 40L (5er Set)  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351195  
EAN-Code: 4006825625691  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory





Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Staubsaugen <sup>1</sup>	 Staubsaugen <sup>2</sup>
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	6	8
2.0 Ah	8	11
2.5 Ah	10	13
3.0 Ah	12	16
4.0 Ah	16	22
5.2 Ah	21	28
6.0 Ah	24	33
8.0 Ah	32	44

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

#### Testaufbau:

1) ohne Last - BOOST

2) ohne Last - ECO