

## Powerline 2000 Duo

### Internet überall aus jeder Steckdose!



Das Powerline 2000 Kit enthält 2 Powerline 2000 Adapter und stellt mit der vorhandenen elektrischen Verkabelung Ihres Hauses auf extrem einfache Weise ein Hochgeschwindigkeits-Heimnetzwerk mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Mbit/s her.

Sie benötigen kein neues Kabel! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik sowie andere Netzwerk-kompatible Geräte mit dem Internet in jedem Raum und in jedem Stock Ihres Hauses, durch eine hauseigene Steckdose. Die Powerline 2000 Adapter entsprechen dem HomePlug™ AV2 Standard und nutzen die MIMO Funktion, die die Datenübertragungsraten signifikant verbessert.

Verbinden Sie einfach den Powerline 2000 Adapter mit einem Ethernet Kabel mit Ihrem Modem und schon ist Ihre Internetverbindung über jede Steckdose mittels zweiten Powerline 2000 Adapter verfügbar.

Keine Netzsteckdose geht verloren, da jeder Powerline 2000 Adapter mit einer zusätzlichen rauschgefilterten Steckdose ausgestattet ist.

#### Leistung



- 2x Powerline 2000 Adapter HomePlug™ AV2
- Geschwindigkeit bis zu 2000 Mbit/s
- Zusätzliche rauschgefilterte Steckdose
- Perfekt für IPTV, HD Video Streaming und Gaming
- Automatischer Energiesparmodus. 80% weniger Verbrauch
- Connect & Secure Taste für eine optimale Netzwerksicherheit
- Keine Konfiguration! Plug & Play Installation in einer Minute

#### Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite über 300 m über das Stromnetz
- Automatischer Energiesparmodus. 80% weniger Verbrauch
- Keine Konfiguration! Plug & Play Installation in einer Minute

#### Sicherheit



- 128 Bit AES Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- Connect & Secure Taste für eine optimale Netzwerksicherheit

#### Anschlüsse



- Integrierte extra Steckdose mit einer Ausgangsleistung von bis zu 16 A
- 1x Gigabit Ethernet LAN Anschluss, um jeden Computer, Set-Top-Box, Smart TV, Spielekonsole, etc. zu verbinden

## Powerline 2000 Duo

### Hardware


Standards:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Anschlüsse:	1x Gigabit Ethernet Port (10/100/1000 Mbit/s)
Taste:	Connect & Secure, Reset
LEDs:	Power, Powerline, Ethernet
Steckdosenanschlüsse:	AC 250 V 10 A max., AC 125 V 10 A max.
Leistung:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit:	128 bit AES
Reichweite:	bis zu 300 Meter über den elektrischen Schaltkreis
Frequenz:	2 MHz ~ 68 MHz
Größe (BxTxH):	60 x 74 x 119 mm
Gewicht in kg:	0,19

### Umweltbedingungen

Betriebstemperatur:	0°C ~ 40°C
Lagertemperatur:	-40°C ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):	10%~90% nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung):	5%~95% nicht kondensierend

### Andere

Zertifizierung:	CE
Verpackungsinhalt:	2x Powerline 2000 Adapter 2x Ethernet Kabel Installationsanleitung, Garantiekarte
Systemanforderungen:	Ethernet (RJ45) Anschluss



EAN POWERL2000DUOEU: 9120072372155