



EB 30/1 Li-Ion

Den ersten batteriebetriebenen Elektrobesen für professionelle Anwender, den EB 30/1 Li-Ion, hat Kärcher jetzt auf den Markt gebracht. Das neuentwickelte Gerät verfügt über eine einfach auswechselbare Kehrwalze und einen leicht entnehmbaren Schmutzbehälter und ist damit Besen und Kehrschaufel in einem. Es ermöglicht die schnelle, leise "(56 dB[A])" und zuverlässige Reinigung von verschmutzten Stellen auf Hart- und Teppichböden während der Geschäftszeiten.



1 Einfacher Akkuwechsel

- Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und auswechseln.



2 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Die Bürstenwalze ist ohne Werkzeug entnehmbar und dadurch einfach zu reinigen.



3 Schnellladegerät

- Kurze Ladezeit, langer Einsatz: lädt Akkus in nur 110 min vollständig auf.



4 Einfaches Entnehmen und Einsetzen des Schmutzbehälters

- Schnelles und einfaches Entleeren ohne Schmutzkontakt.



EB 30/1 Li-Ion

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Stromart | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Arbeitsbreite | mm | 300 |
| Behälterinhalt | l | 1 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 56 |
| Spannung | V | 7,2 |
| Kapazität | Ah | 2,6 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 2,8 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 3,08 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 250 × 300 × 1340 |

Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah | ■ |
| Schnell-Ladegerät BC 1/1.8 | ■ |
| Bürstenwalze, Standard | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Breite | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|---------|--------|--|--|-------|--|---|
| Aufladbare Batterien und Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Schnellladegerät BC 1/1.8 | 1 | 6.645-915.0 | 1 Stück | | | | | Schnellladegerät BC 1/1.8 zum Einsatz mit dem Elektrobesen EB 30/1 von Kärcher. Lädt den Lithium-Ionen-Akku des Geräts in 90 Minuten komplett auf. | ■ |
| Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah | 2 | 6.654-328.0 | 1 Stück | | | | | Wechselakku mit Li-Ionen-Zellen (7,2 V/2,6 Ah), längere Laufzeit, lässt sich mit einem Einfach- oder Vierfach-Schnellladegerät aufladen. | ■ |
| Universal-Schnellladegerät | 3 | 6.654-190.0 | 1 Stück | | | | | Universal Schnellladegerät mit 1 Steckplatte. Ladezeit 1 h pro Batterie. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.