

## BR 30/4 C BP

Gerade einmal 14 kg leicht und sehr kompakt ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp, die für sofort nach der Reinigung trockene und rutschhemmende Böden sorgt.



### Bestell-Nr.

1.783-234.0

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

### Technische Daten

EAN-Code		4054278807713
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Antriebsart		Batterie
Aufnahmeleistung	W	550
Arbeitsbreite Bürsten	mm	300
Arbeitsbreite Saugen	mm	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	4 / 4
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	100
Bürstendrehzahl	U/min	1270
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	200
Praktische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	150
Schalldruckpegel	dB(A)	72,4
Wasserverbrauch	l/min	1
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 35
Gewicht (mit Zubehör)	kg	15,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	13
Gewicht inkl. Verpackung	kg	18
Abmessungen (L × B × H)	mm	390 × 335 × 1180

### Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Transporträder	■	
2-Tank-System	■	
Walzenbürste	■	
2 Saugbalken, gerade	■	

■ im Lieferumfang enthalten.




## Schnelldrehende Walzenbürste

- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
- Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.

## Sofort trocken

- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.


## ZUBEHÖR VON BR 30/4 C BP 1.783-234.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, mittel, rot, 300 mm	1	4.762-005.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm	2	4.762-452.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm	3	4.762-484.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, weich, blau, 300 mm	4	4.762-499.0	Zur Teppichreinigung.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 300 mm, gerade	5	4.777-008.0	Gerade, ölbeständig.	■
	6	4.777-324.0	Gerader Saugbalken, ölfest. 300 mm lang. Zur Reinigung in Küchen, Werkstätten, Restaurants, Tankstellen, etc.	□
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/50	7	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	10	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
	11	2.445-049.0	Mit max. 6 Ampere Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	□
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Mikrofaserwalzen</b>				
Mikrofaserwalze, 300 mm	14	4.762-453.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BR 30/4 C BP 1.783-234.0



16



17



18



19

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
ABS ecolzero	15	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	16	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
<b>Teppichkit</b>				
Anbausatz Teppichreinigung	17	2.783-005.0	Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 1 blaue Walzenbürste + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>FOAMSTOP</b>				
FoamStop neutral	19	6.295-873.0	Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel wird störender Schaum im Nu aufgelöst.	<input type="radio"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.