

Zyklus Pocket



EAN:	4013288223067	Abmessung:	140x110x55 mm
Teilenr:	05004283001	Gewicht:	448 g
Artikel-Nr:	8009 Zyklus Pocket Set Imperial 2	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Kompakte Zyklus Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Robustes textiles Halfter zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kompakte Zyklus Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklus Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz. Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden. Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. 1 robustes textiles Halfter 9468 zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus_pocket_und_zubehoer_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_imperial_2.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set Imperial 2
 05004283001 - 4013288223067

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kombiwerkzeugaufnahme




Zyklus Pocket



Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsseinsätze als auch für 1/4" Bits geeignet.

Mit integriertem Bit-Magazin




Im Griff der kompakten Zyklus Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Frei schwenkbarer Knarrenkopf



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Fixierung des Knarrenkopfs



Durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter kann der Knarrenkopf in den definierten Positionen 0° sowie 15° und 90° nach rechts und links fixiert werden.

Kleiner Rückholwinkel



Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten in beengten Verschraubungssituationen.

Umschaltbar



Die Zyklus Pocket Knarre ist über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus_pocket_und_zubehoer_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_imperial_2.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set Imperial 2
05004283001 - 4013288223067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8009 Zyklus Pocket Imperial Set 2, 18-teilig

Zyklus Pocket

Satz-Inhalt:

8009 Zyklus Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm



1x 3/8" x 1/4" x 133 mm



893/1/1 Universalhalter, 1/4" x 75 mm



1x 1/4" x 75 mm



851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm



840/1 Z Bits, 1/8" x 25 mm



05135073001

1x 1/8" x 25 mm

05135074001

1x 5/32" x 25 mm

05135075001

1x 3/16" x 25 mm

05135076001

1x 1/4" x 25 mm



868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001

1x # 1 x 25 mm

05066410001

1x # 2 x 25 mm



8790 HMB Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 5/16" x 29 mm



05003570001

1x 5/16" x 29 mm

05003572001

1x 3/8" x 29 mm

05003574001

1x 1/2" x 29 mm



9468 Halfter Zyklus Pocket, leer, 155 x 65 mm

05136408001

1x 155 x 65 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus-pocket_und_zubehoer_zyklus-pocket_8009_zyklus-pocket_set_imperial_2.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set Imperial 2
05004283001 - 4013288223067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18-teilig

Zyklop Pocket



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_zyklop_pocket_und_zubehoer_zyklop_pocket__8009_zyklop_pocket_set_imperial_2.html

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set Imperial 2
05004283001 - 4013288223067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de