

Drehmomentschlüssel Safe-Torque



EAN:	4013288223074	Abmessung:	275x140x65 mm
Teilenr:	05075831001	Gewicht:	1023 g
Artikel-Nr:	Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Überrutschender Auslösemechanismus - der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Nach Ziel-Drehmomenterreicherung nur 30° Auslösewinkel
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung

10-teiliger 1/4" Drehmomentschlüssel-Satz in robuster textiler Box; Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden. Max. Bruchdrehmoment des 1/4" Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4" Antrieb und 1 kurze Verlängerung.



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_drehmomentschluesel_safe-torque_und_zubehoer_drehmomentschluesel_safe-torque_safe-torque_a_1_imperial_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Drehmomentschlüssel Safe-Torque

Überrutschmechanik verhindert Aufbringen zu hoher Drehmomente



Safe-Torque



Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1 ist mit einer Überrutschmechanik ausgestattet. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist.

Torque Lock Funktion



Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden. Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque kann dann auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen eingesetzt werden.

Für Rechts- und Linksanzug




Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque ist für Rechts- und Linksanzug mit eingestelltem Drehmoment geeignet. Bei ausgeschalteter Torque Lock Funktion erfolgt das Anziehen und Lösen ohne Drehmoment.

Einfache Einstellung des Drehmomentwerts



Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Niedriger Rückschwenkwinkel



Der mit 72 Zähnen feinverzahnte Drehmomentschlüssel Safe-Torque hat einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Für 1/4" Steckschlüsseleinsätze



Der Safe-Torque Drehmomentschlüssel A 1 hat eine 1/4" Vierkantaufnahme und ist für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet.

Platz für weitere Werkzeuge



Am Klettstreifen in der textilen Box der Sets Safe-Torque A 1 Set 1 und Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 können die Wera Belts befestigt werden. So lassen sich weitere Nüsse und/oder Bit-Nüsse unterbringen und mitnehmen.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_drehmomentschluessel_safe-torque_und_zubehoer_drehmomentschluessel_safe-torque_safe-torque_a_1_imperial_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 10-teilig

Drehmomentschlüssel Safe-Torque





Satz-Inhalt:

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm


05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 3/16" x 23 mm

	05003514001	1x 3/16" x 23 mm
	05003515001	1x 7/32" x 23 mm
	05003516001	1x 1/4" x 23 mm
	05003517001	1x 9/32" x 23 mm
	05003518001	1x 5/16" x 23 mm
	05003520001	1x 3/8" x 23 mm
	05003521001	1x 7/16" x 23 mm
	05003522001	1x 1/2" x 23 mm

8794 SA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_drehmomentschluessel_safe-torque_und_zubehoer_drehmomentschluessel_safe-torque_safe-torque_a_1_imperial_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de