



EAN:	4013288223364	Abmessung:	155x120x50 mm
Teilenr:	05057474001	Gewicht:	452 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 2	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

9-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 411 A RA mit Ratschenfunktion, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelverriegelung. 8 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Antrieb. Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_kraftform_kompakt_400_ra_set_imperial_2.html


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 2
05057474001 - 4013288223364

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ratschenfunktion




Der Quergriff 411 A RA ist für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet. Die Steckschlüssel werden durch die Kugel sicher verriegelt.




Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne) und einem Rückholwinkel von 4,5° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

Knarrenmechanik im Griff




Die Knarrenmechanik des Quergriff-Adapterschraubendrehers 411 A RA ist vollständig im Griff eingebettet. Die kompakte Form des Werkzeugs ermöglicht handliches Arbeiten.

Umschalten Rechts/Links



Der Richtungswechsel kann über den Umschalthebel bequem vorgenommen werden.

Schnelldrehhülse



Durch die Schnelldrehhülse kann das Werkzeug während des Schraubens sicher geführt und die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht werden.

Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff



Der ergonomisch geformte 2-Komponenten Quergriff sorgt mit Fingergriffmulden und angenehmer Oberfläche für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Mit 1/4" Außenvierkant-Abtrieb



Der Quergriff 411 A RA ist für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet. Die Steckschlüssel werden durch die Kugel sicher verriegelt.

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_kraftform_kompakt_400_ra_set_imperial_2.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 2
05057474001 - 4013288223364

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 Quergriff

Satz-Inhalt:

411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4", 1/4" x 45 mm

05023460001 1x 1/4" x 45 mm




8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 3/16" x 23 mm

05003514001 1x 3/16" x 23 mm
05003515001 1x 7/32" x 23 mm
05003516001 1x 1/4" x 23 mm
05003517001 1x 9/32" x 23 mm
05003518001 1x 5/16" x 23 mm
05003520001 1x 3/8" x 23 mm
05003521001 1x 7/16" x 23 mm
05003522001 1x 1/2" x 23 mm



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_kraftform_kompakt_400_ra_set_imperial_2.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 2
05057474001 - 4013288223364

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de