

PRODUKTDATENBLATT

SMART ZB COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Kompakte smarte Außensteckdose über Zigbee Technologie steuerbar



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Mit IP44 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser

Produkteigenschaften


- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder Ein-/Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Schaltzyklus: 100.000 Mal
- Schutzart: IP44
- Zeitplanung
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	120,00 g
Durchmesser	57,0 mm
Breite	57,0 mm
Höhe	98,0 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. / Alternativ die Reset-Taste einmal für zehn Sekunden drücken.
-----------------------	--

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



User instruction



Declarations of conformity

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075729322	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075729339	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	873.00 g	4.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.