

Neopren-Bund mit Velcro[®]-Verschluss für sicheren Sitz

SuperFabric[®]-Markenmaterialien bieten eine in der Branche einmalige Schnittfestigkeit (Innenschicht)

Knöchelpolster auf dem Handrücken für den Fall von Stößen/Schlägen

Handinnenfläche mit Silikonmuster für bessere Griffsicherheit

Formbetonte, hochwertige Materialien

Verstärkte Fingerspitzen




Waschbar



4045

PointGuard[®] Ultra

SCHUTZBEREICHE:

 SuperFabric [®] -Schutzbereich	 SuperFabric [®] -Schutz mit 2 Schichten																				
	<table border="1"> <tr> <td>ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE</td> <td>GRAMMWERT</td> </tr> <tr> <td>A7</td> <td>4321</td> </tr> <tr> <td>NADELSTICHSCHUTZ</td> <td>NEWTON</td> </tr> <tr> <td>KLASSE 2</td> <td>5,284</td> </tr> <tr> <td>SuperFabric[®]</td> <td>SuperFabric[®]</td> </tr> <tr> <td>KLASSE 3</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2 Schichten SuperFabric[®]</td> <td>2 Schichten SuperFabric[®]</td> </tr> <tr> <td>EN388: 2016</td> <td>DURCHSTICHSCHUTZ NACH ANSI/ISEA</td> </tr> <tr> <td>CE</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4X22F</td> <td></td> </tr> </table>	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	A7	4321	NADELSTICHSCHUTZ	NEWTON	KLASSE 2	5,284	SuperFabric [®]	SuperFabric [®]	KLASSE 3	6,9	2 Schichten SuperFabric [®]	2 Schichten SuperFabric [®]	EN388: 2016	DURCHSTICHSCHUTZ NACH ANSI/ISEA	CE	3	4X22F	
ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT																				
A7	4321																				
NADELSTICHSCHUTZ	NEWTON																				
KLASSE 2	5,284																				
SuperFabric [®]	SuperFabric [®]																				
KLASSE 3	6,9																				
2 Schichten SuperFabric [®]	2 Schichten SuperFabric [®]																				
EN388: 2016	DURCHSTICHSCHUTZ NACH ANSI/ISEA																				
CE	3																				
4X22F																					

EIGENSCHAFTEN:

Stil:	Gegen Nadelstiche beständig
Haftung:	Trocken oder leicht ölig
Bundstil:	Neopren mit Velcro [®]
Größen:	6/XS bis 12/3XL

MERKMALE:

HexArmor[®] setzt den Industriemaßstab für Nadelschutz mit Lösungen für eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Unsere Produkte bestehen nicht nur bewährte Testverfahren aus der Industrie – wir testen sie außerdem unzählige Male unter realistischen Bedingungen und können auf eine Entwicklung von unbestreitbarem Erfolg verweisen. Die gängigen Teststandards decken die zahllosen Situationen nicht ab, mit denen Arbeiter an ihrem Arbeitsplatz konfrontiert werden können. Aus diesem Grund haben wir unsere eigenen Tests entwickelt, in denen sich die Bedingungen und Gefahren spiegeln, denen unsere Anwender ausgesetzt sind.

HexArmor[®]

Rufen Sie uns unter **+49 (0)4131 9502-0** an oder besuchen Sie uvex-safety.com/de/hexarmor

HexArmor[®]-Produkte sind stich- und stoßfest, NICHT STICH- UND STOSSSICHER. Nicht in Verbindung mit beweglichen oder gezackten Klingen bzw. Werkzeugen verwenden. Für die Risikobewertung eines Produkts je nach individuellem Einsatz übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung. Die Schutzbereiche dienen als allgemeine Richtlinie. Die Schutzbereiche können am tatsächlichen Produkt abweichen. Produktmerkmale, Design und Schutzbereiche können Änderungen unterliegen.

Geschützt durch Patente und zur Patentierung anstehend

* SuperFabric[®] ist eine eingetragene Marke von HDM, Inc.