

# HyperDrive Thunderbolt™ 4 Dock

SKU: HDTB4D UVP: £429.99 | €499.99

\*The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., Annual 2021.



## FEATURES

### 2x Thunderbolt™ 4 Downstream Ports

Zwei Thunderbolt 4 Downstream Ports bieten 40Gbps Datenübertragung und 32Gbps PCIe-Übertragung.

### Unterstützung für zwei 4K 60Hz-Displays

Unterstützt zwei 4K 60Hz-Displays über HDMI- und/oder Thunderbolt-Anschlüsse.

### 8K 30Hz oder 4K 120Hz Auflösung

Wählen Sie zwischen der wunderschönen 8K 30Hz Auflösung für naturgetreue Bilder oder der 4K 120Hz Auflösung, um eine schnellere Darstellung mit weniger Unschärfe zu gewährleisten.

### 2,5-Gigabit-Ethernet

Mit einer 2,5-Gbit/s-Ethernet-Verbindung genießen Sie ultraschnelle Dateiübertragungen von NAS-Geräten und verlieren nie wieder ein Spiel oder eine Partie aufgrund von geringer Bandbreite.

### Hi-Res Audio

Mit einer Audioleistung von bis zu 384Kz und 32bits können Sie sowohl die großen Knalle als auch die kleinsten Klangnuancen aufnehmen und anhören, um Ihr Gaming-Headset optimal zu nutzen.

### 96 W Power Delivery

Laden Sie Ihren Host-Computer schnell mit 96 Watt Leistung auf, wenn Sie ein externes Power Delivery-Ladegerät anschließen.

### High Speed USB-A

4x USB-A-Anschlüsse bieten 10 Gbps für die Übertragung von Fotos, Dateien oder hochauflösenden HD-Filmen in weniger als 30 Sekunden.

Die Thunderbolt 4 Docking Station wurde für Unternehmen, PC PC-Spieler und Videobearbeiter, die eine fortschrittliche Anschlusslösung suchen, die maximale Bandbreite und epische Bildschirmauflösungen bietet. Sie verfügt über 2x Thunderbolt 4 Downstream-Anschlüsse, die 40 Gbit/s Datenübertragung und 32Gbps PCIe-Übertragungen und 1x Thunderbolt 4 Upstream-Port, der eine 96W Power Delivery-Ladung für Ihr Host-Gerät. Genießen Sie außerdem Spiele und Videobearbeitung wie nie zuvor mit dualer 4K 60Hz Display-Unterstützung über HDMI oder Thunderbolt, einer ultraschnellen 2,5-Gigabit-Ethernet-Verbindung und High-Resolution Audio mit der Möglichkeit, zwischen lebensechter 8K 30Hz oder 4K 120Hz Auflösung zu wählen, um ein schnelleres Rendering mit weniger Unschärfe zu gewährleisten.

## VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE:

- Thunderbolt 4 Upstream 40Gbps, 96W PD Passthrough
- Thunderbolt 4 Downstream 40Gbps x 2
- HDMI 8K 30Hz
- 2.5Gbps Ethernet
- USB-A 10Gbps x 4
- SD UHS-II 300MB/s
- 3.5mm Audio Combo Jack

## GERÄTEKOMPATIBILITÄT

- MacBook Pro 2016 oder höher: Ja
- MacBook Air 2018 oder später: Ja
- iPad Pro 2021 oder später: Ja
- iPad Air 2020 oder später: Nein
- Chrome OS Laptop mit Thunderbolt 3/4, USB 3.0 oder höher Typ C mit DP Alt-Mode: Ja
- Windows OS-Laptop mit Thunderbolt 3/4, USB 3.0 oder höher Typ C mit DP Alt-Mode: Ja

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

UVP: £429.99 | €499.99

Farbe : Grau

Garantie: 2 Year Limited Warranty

EAN Code: 6941921148638

HTS: 8471800000

**Produktabmessungen. (L x W x H) cm:** 19.95 x 7.48 x 3.11 | 0.40kg

**AbmessungenVerpackung.. (L x W x H) cm:** N/A x N/A x N/A | N/A kg | Qty: N/A

**Abmessungendes Innenkartons.. (L x W x H) cm:** 48.00 x 31.00 x 31.39 | 11.00kg | Qty: 10

**Abmessungendes Umkartons.. (L x W x H) cm:** 48.00 x 31.00 x 31.39 | 11.00kg | Qty: 10

**Herkunftsland::** TW