




Produktdetails

VM4

VM4 Mechanische Verriegelung passend für AF09 -AF38



Allgemeine Informationen	
Typ	VM4
Bestellnummer	1SBN030105T1000
EAN	3471523130609
Beschreibung	VM4 Mechanische Verriegelung passend für AF09 -AF38
Langbeschreibung	Die VM mechanischen Verriegelungen sind für die Verriegelung von AF Schützen ausgelegt. Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz geschlossen ist. Die mechanischen Verriegelungen VM4 enthalten zwei Befestigungsklipps (BB4).
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Hauptdokumente	

Montage- und Betriebsanleitung	1SBC101028M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	20 mm
Tiefe	10 mm
Höhe	19.8 mm
Gewicht	0.005 kg

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Maximale Schalthäufigkeit	1800 Schaltspiele/Std
Geeignet für	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB

Material Compliance

Konfliktmineralien-	9AKK108467A5658
---------------------	-----------------

Berichtsvorlage (CMRT)	
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	ABS_20-2060694-PDA
Konformitätserklärung - CE	1SBD250007U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250038U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Zertifikat	RINA_ELE084013XG
UL Zertifikat	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	180 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	20 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523130609
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 100 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.5 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2400 Stück

Klassifizierungen

ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 6	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
ETIM 7	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
ETIM 8	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
eClass	V11.0 : 27371303
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
E-Nummer (Finnland)	3706550
E-Nummer (Schweden)	3210003

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

