

Steckdosenleiste

00223160 Steckdosenleiste, 6-fach, Überspannungsschutz, 90°, einz.schaltbar,1,4m,SW



Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Geräten
- individuelles Ein- und Ausschalten: sechs beleuchtete Schalter, ideal für PC- und HiFi-Komponenten oder die Werkstatt
- integrierter Überspannungsschutz schützt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirekten Blitzeinschlag
- rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes
- zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
- Steckdoseneinsätze um 90° gedreht: kein Steckplatz wird verdeckt, ideal für Winkelstecker, große Schutzkontaktstecker und Netzteile
- größere Abstände zwischen den einzelnen Steckdosen eignen sich ideal für Netzteile
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen

Verbraucherhinweis:

Leuchtet die rote Kontrollleuchte des Überspannungsschutzes nach dem Einschalten nicht, ist die Überspannungsschutzfunktion nicht mehr intakt. Angeschlossene Geräte sind nicht mehr geschützt.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: HiFi, TV & Heimkino
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Ableitstrom: 6000 A
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- max. Gesamt-Ableitstrom: 18000 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 6
- Funktion: Schalter, Standard
- Material: Kunststoff
- Zusatzfunktionen: Überspannungsschutz
- Adernquerschnitt: 1,5 mm²
- Breite x Tiefe x Höhe: 7,5 x 4,5 x 46 cm
- Kabellänge: 1,4 m

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 480378	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223160	15	1	1