



Produktdetails

ZX227P10

ZX227P10 Gleitmutter, 20 mm x 20 mm x 4 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZX227P10
Bestellnummer	2CPX062495R9999
EAN	4011617624950
Beschreibung	ZX227P10 Gleitmutter, 20 mm x 20 mm x 4 mm
Langbeschreibung	Gleitmutter für Profilschienen, L x B x T in mm: 20 x 20 x 4, M4, passend für Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1 (25 x 14 mm) und Profil-Nr. 2 (25 x 20 mm).

Technische Daten	
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Gehäusotyp	Innenausbausystem
Gewindeart	metrisch
Ausführung der Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	4 mm
Gewicht	0.116 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.116 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000096 - Gleitmutter
ETIM 9	EC000096 - Gleitmutter
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	73181692
eClass	V11.0 : 23110716
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N -
Zubehör → Allgemeines Zubehör

