



PANTILO OVAL PD

E27 Pendelleuchte, chrom

Mit ihrem formschönen Schirm stellt die PANTILO OVAL PD ein glasklares Highlight dar. Durch die Variante in Chrom entsteht eine besonders stimmungsvolle Lichtatmosphäre. Mit einer maximalen Kabellänge von 2,5 m deckt PANTILO OVAL PD nahezu alle Raumhöhen ab. Ein pendelndes Highlight für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, dessen Effekt sich durch die Installation in einer Leuchtenwolke noch verstärken lässt.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006398
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
Farbe	chrom
Höhe	28.5 cm
Durchmesser	18 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.07 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005265	ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°

Zubehör

1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrswiss, inkl. Montagezubehör
1002163	FITU single Rosette , soft gold
1004744	FITU , Deckenrosette schwarz
1004745	FITU , Deckenrosette weiß
1004746	FITU , Deckenrosette chrom
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung
143120	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück

143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
145990	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör