

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.	501384
Artikelbezeichnung	LED Einbaudownlight LE MANS quadratisch weiss 24W
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940021479
	Das extrem flache Gehäuse mit 23 mm Einbautiefe eignet sich für den Einbau unter Lüftungskanälen und Unterzügen
	Die Downlights sind bei Dimmbarkeit mit Phasenabschnitt ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights geeignet
	Der breite Abdeckring überdeckt bei Bedarf auch größere Einbauöffnungen bis zum Außenmaß
	Gehäuse und Diffusor PC, weiß bzw. transparent
	Gleichmäßige Ausleuchtung der leuchtenden Fläche durch Seitenlichteinspeisung mit mikroprismiertem Extraktor
	Einstellbare Lichtfarbe (3000K/4000K/6000K)

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051940900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	220,00
Produktbreite in mm	220
Produktlänge in mm	32
Aufbauhöhe in mm	5
Einbaudurchmesser in mm	205
Einbautiefe in mm	27

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230 V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	24
Bemessungsleistungsaufnahme in W	24
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1950
Bemessungslichtstrom in lm	1950
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß / warm-white, neural-white,
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

dimmbar	ja / yes
---------	----------

#### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Länge Anschlussleitung in mm	150
------------------------------	-----

#### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	250
Tiefe Einzelverpackung in mm	47
Höhe Einzelverpackung in mm	224

#### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	500
Tiefe Versandkarton in mm	465
Höhe Versandkarton in mm	265
Bruttogewicht Versandkarton in kg	1,3

#### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254