




HSS-G Metallbohrer-Sortiment

Produktvorteile




Optimierte Spitzengeometrie – Spitzenwinkel von 135° für ein punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, besserer Arbeitsfortschritt

Kernverstärkung und optimierte Spiralnut – höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität

Gold Oxide Finish – unterstützt Schutz gegen Korrosion

Schlagfest – für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet

Sechskantschaft 1/4" – perfekter Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher



HSS-G Metallbohrer-Sortiment

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	EAN-Code
DT20600-QZ	2x 2.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	55	12	5054905301712
DT20601-QZ	2x 2.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	60	15	5054905301729
DT20602-QZ	2x 3.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	72	26	5054905301736
DT20603-QZ	3.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	76	29	5054905301743
DT20604-QZ	4.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	80	32	5054905301750
DT20605-QZ	4.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	86	36	5054905301767
DT20606-QZ	5.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	95	56	5054905301774
DT20607-QZ	5.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	98	59	5054905301781
DT20608-QZ	6.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	102	63	5054905301798
DT20609-QZ	6.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	105	67	5054905301804
DT20610-QZ	7.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	111	73	5054905301811
DT20611-QZ	7.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	114	76	5054905301828
DT20612-QZ	8.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	117	79	5054905301835
DT20613-QZ	8.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	120	82	5054905301842
DT20614-QZ	9.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	127	89	5054905301859
DT20615-QZ	9.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	130	92	5054905301866
DT20616-QZ	10.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	138	100	5054905301873
DT20617-QZ	11.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	145	107	5054905301880
DT20618-QZ	12.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	145	107	5054905301897
DT20619-QZ	13.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme	145	107	5054905301903
DT20620-QZ	10-tlg HSS-G Metallbohrerset, Sechskantaufnahme, in kleiner TOUGHCASE™: 3mm / 3.5mm / 4mm / 4.5mm / 5mm (x2) / 6mm (x2) / 8mm / 10mm VERSANDEINHEIT: 5 STÜCK			5054905305376