

USB-C Multiport-Adapter

00200139 USB-C-Docking-Station "Connect2Office Stand", Notebook-Halterung, 12 Ports



Highlighttext:

- USB-C-Hub mit 12 Anschlüssen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplätze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder über einen Stecker mehrere Geräte zentral verbunden/getrennt werden sollen
- Super-Speed-Plus-Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s
- USB-C-Buchse unterstützt USB-Power-Delivery (USB PD) und schnelle Datenübertragung
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte
- mit MST (Multi-Stream-Transport) können Sie z.B. ans Notebook drei zusätzliche Monitore anschließen und alle vier Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten nutzen
- Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s
- für perfekte, hochauflösende HiFi-Stereo-Klangqualität
- hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik
- großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern
- optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
- hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
- der USB-C-Anschluss ist mittig an der Dockingstation angebracht – so funktioniert er mit allen Notebooks – egal ob die USB-C-Buchse links oder rechts angebracht ist
- Schrägstellung ermöglicht eine bequeme Position und komfortables Arbeiten am Schreibtisch oder unterwegs
- zusammenklappbarer Notebookstand für einen platzsparenden Betrieb oder Transport
- gummierte Standfüße für einen sicheren Stand ohne Rutschen
- sicherer Stand für Laptops bis zu einer Größe von 15.6" (39,62 cm)
- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich
- kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol)
- Stromversorgung erfolgt über USB

Anschlüsse:

- 4x USB-A: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
- 2x USB-C Daten: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
- 1x USB-C Power: für z.B. PD-Ladegerät, PD-Netzteil, PD-Power-Pack
- 2x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer
- 1x DisplayPort: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer
- 1x LAN/Ethernet: für z.B. kabelgebundene Internet-Netzwerkverbindungen
- 1x 3,5-mm-Audio/AUX: für z.B. Kopfhörer, Headset, Lautsprecher

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8

Für die Verwendung der Ladefunktion über USB-C muss das Gerät USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstützen. Zur Nutzung der Monitorfunktion über HDMI™ oder DisplayPort muss das Gerät DisplayPort-Alternate-Mode oder Thunderbolt-3/4 unterstützen.

Die MST-Funktion über HDMI™ oder DisplayPort funktioniert ausschließlich in Verbindung mit aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grau
- Farbton: Anthrazit
- Produktbereich: PC & Notebook

USB-C Multiport-Adapter

00200139 USB-C-Docking-Station "Connect2Office Stand", Notebook-Halterung, 12 Ports

- Produktlinie: Essential Line
- Qualität: Essential
- Anschluss: USB-C-Stecker
- Anschluss Details: 1x 3.5mm-Klinke-Audio / 4-pol. / HiFi Stereo, 1x DisplayPort / DP 1.4 / max. 4K@60 Hz, 1x LAN/Ethernet / Gigabit / max. 1 Gbit/s, 1x USB-A / USB 3.2 Gen2 / max. 10 Gbit/s, 1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W, 2x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz, 2x USB-C / USB 3.2 Gen2 / max. 10 Gbit/s, 3x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s
- Anschlusskabel: Integriert
- Audio-Anschluss: 3,5-mm-Klinkenbuchse 4-Pol.
- USB-Standard: USB-3.2 Gen 2
- Ladetechnologie: Power Delivery
- Max. Anschlussleistung: 100 W
- Max. Auflösung: 4k (4096 x 2160)
- Netzwerkgeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbps
- Anzahl Anschlüsse: 12 Port(s)
- Gehäuse Breite: 22 cm
- Gehäuse Höhe: 9,4 cm
- Gehäuse Tiefe: 24 cm
- Kabellänge: 0,4 m

Lieferumfang:

- 1 12in1-USB-C-Docking-Station
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 488565	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00200139	12	1	1