



## PANTILO OVAL PD

### E27 Pendelleuchte, gold

Mit ihrem formschönen Schirm aus Glas strahlt die PANTILO OVAL PD im einzigartigen Design. Durch die Variante in Gold entsteht eine besonders stimmungsvolle Lichtatmosphäre. Die kürzbare Kabellänge von 2,5 m deckt nahezu alle Installationshöhen ab. So ist die zylindrische Pendelleuchte ein echter Eyecatcher für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, der sich durch das offene Kabelende mit verschiedenen Lichtsystemen kombinieren lässt.

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Art. Nr.             | 1006403           |
| Fassung              | E27               |
| Anzahl Fassungen     | 1                 |
| IP Code              | IP 20             |
| Montagedetails       | Decke mit Zubehör |
| Primäre Nennspannung | 200-240V ~50/60Hz |
| Schutzklasse         | II                |
| Wattage              | 15 W              |
| Farbe                | gold              |
| Höhe                 | 28.5 cm           |
| Durchmesser          | 18 cm             |
| Pendellänge          | 250 cm            |
| Nettogewicht         | 1 kg              |
| Bruttogewicht        | 1.07 kg           |

## Leuchtmittlempfehlung

|         |   |
|---------|---|
| 1005265 | ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°            |
| 1005268 | ST58 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°     |
| 1005303 | A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°      |
| 1005305 | A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180° |

## Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1001542 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiß, inkl. Montagezubehör             |
| 1002163 | FITU single Rosette , soft gold   |
| 1004744 | FITU , Deckenrosette schwarz  |
| 1004745 | FITU , Deckenrosette weiß   |
| 1004746 | FITU , Deckenrosette chrom  |
| 132600  | DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung                                      |
| 132601  | DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung   |
| 132605  | DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung  |
| 143120  | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück |

|        |  |
|--------|--|
| 143121 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück       |
| 143124 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück |
| 145990 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör                     |
| 145994 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör                        |