




PANTILO 20 PD

E27 Pendelleuchte, weiß/chrom

Die PANTILO 20 PD Pendelleuchte erstrahlt im einzigartigen Design, das durch den Schirm aus Glas geprägt ist. Durch die Variante in Chrom entsteht eine besonders stimmungsvolle Lichtatmosphäre. Die kürzbare Kabellänge von 2,5 m deckt nahezu alle Installationshöhen ab. Ein pendelndes Highlight für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, dessen Effekt sich durch die Installation in einer Leuchtenwolke noch verstärken lässt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006396
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
Farbe	weiß
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	20 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.07 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005265	ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / milchig 9W CRI90 230°

Zubehör

1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrswiss, inkl. Montagezubehör
1002163	FITU single Rosette , soft gold
1004744	FITU , Deckenrosette schwarz
1004745	FITU , Deckenrosette weiß
1004746	FITU , Deckenrosette chrom
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung
143120	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück

143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
145990	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör