



## 4-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt

Vier Typ F-Steckdosen, integriertes 2 m Stromkabel mit Typ F-Stecker, 16 A, weiß

Part No.: [167802](#)

EAN-13: 0766623167802 | UPC: 766623167802

### Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen - Steckerleiste für bis zu vier Geräte in Haushalt, Büro und Homeoffice

Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Drucker, PC, Router, TV und andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Manhattan. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu vier sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Erhöhter Berührungsschutz der Kontakte garantiert Sicherheit bei Kindern im Haushalt. Das weiße, robuste Kunststoffgehäuse sorgt für helle, saubere Optik.

#### Merkmale:

- Steckerleiste mit vier Steckdosen für gängige Elektroanwendungen, ideal für Haushalts- und Bürogebrauch
- Integriertes 2 m Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker, Typ F
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktdeckungen
- Gehäuse mit Schutzklasse IP20
- Nach rechts gewinkelte Steckdosen-Anordnung
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

#### Spezifikationen:

#### Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS

#### Elektrische Details

- AC Eingang: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Netzspannung: 230,0 V
- Steckdosentyp: Schutzkontakt Typ F, IEC 60884
- Steckertyp: Schutzkontakt Typ F, IEC 60884
- Maximale Leistung: 3680,0 W
- Nennstrom: 16,0 A

#### Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 195 x 50 x 42 mm
- Kabellänge: 2 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Nettogewicht: 360 g
- Bruttogewicht: 370 g
- Gehäuse: Kunststoff

#### Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 35°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 50°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 80%

#### Lieferumfang:

- 4-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt

#### Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:

- #167802 - 4-fach
- #168342 - 4-fach mit 2 USB-Ladeports und Netzschalter
- #168304 - 6-fach
- #168335 - 6-fach mit Netzschalter
- #168311 - 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz



