

Hochdruckreiniger Haus & Garten

MAX BAR 160

EXCELLENT

EXCELLENT 160-10


Best. Nr. 128471412

EAN-Code 57 15492 24286 3

Dieser leistungsstarke Hochdruckreiniger mit Mehrzweckdüsen-System sowie Power Schaumsprüher eignet sich optimal für große Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Die drei integrierten Düsen in der Mehrzwecklanze ermöglichen es Ihnen, jede Reinigungsaufgabe mit einem einzigen Handgriff kraftvoll und effizient zu erledigen. Der Induktionsmotor und die langlebige Metallpumpe sorgen für hervorragende Ergebnisse auf empfindlichen Oberflächen und bei hartnäckigem Schmutz. Der 10 Meter Schlauch ist besonders widerstandsfähig und flexibel und lässt sich nach dem Gebrauch ganz einfach aufrollen.



CLEANING
SPEED
INDEX



50
M²/HOUR

ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Druck max. | bar/MPa | 160/16 |
| Wasserleistung | Q _{max} (l/h) | 450 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 40 |
| Leistungsaufnahme | A | 10 |
| Spannung | V | 230 |
| Elektrischer Anschlusswert | kW | 2,1 |
| Gewicht | kg | 20,9 |
| Abmessungen | L x B x H (mm) | 350 x 365 x 730 |
| Schlauchlänge | M | 10 |
| Netzkabel | m | 5 |

LIEFERUMFANG

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hochdruckpistole | 128501700 |
| Strahlrohr | 128501701 |
| Mehrzweckdüsen-System (3 in 1) | 128501702 |
| Niederdruckdüse | 128501708 |
| Power Schaumsprüher | 128501703 |

ART.-NR.

PRODUKT-MERKMALE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Mehrzweckpistole & -lanze | 3 in 1 Düse - Praktisch und vielseitig für alle Reinigungsaufgaben |
| Power Schaumsprüher | Einstellbar mit einzigartigem Schaumbild |
| Transportwagen mit Teleskopgriff | Hohe Mobilität während der Arbeit, einfacher Transport und kompaktes Verstauen |
| Interne Schlauchtrommel | Einfaches benutzerfreundliches Handling und immer angeschlossen |
| Metallpumpe | Langlebig, robust und leistungsstark |
| Automatik Start / Stopp | Spart Energie und verringert Verschleiß |
| Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät | Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit |

VORTEILE

