



Artikelnummer	203703
Produktname	ekey xLine fingerprint set flush SGL WE
Produktname 2:	ekey xLine Fingerprintset Unterputz Glas Weiß
EAN Code	9120068257978
Zolltarifnummer	8471 9000
Herkunftsland:	AT
Gewicht	0,38 kg
Einsatzgebiet:	Verwendung im Heim- und Gewerbebereich

Das ekey xLine Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Haus- und Nebeneingangstüren oder Garagen erhalten darüber hinaus smarte Funktionen, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes im Eingangsbereich beginnt. Das Set beinhaltet den xLine Fingerprint, einen passenden xLine Rahmen und den ekey Controller REG mit zwei Relais. Im Glasrahmen erzeugt das Licht des Leuchtrings einen besonders schönen Effekt. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App.

## Technische Daten

Betriebsdaten	
Art Versorgung:	DC
Versorgung Nennspannung max:	30 V
Versorgung Nennspannung min:	10 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:	24 V
Stromverbrauch max:	17 mA
Stromverbrauch min:	14 mA
Stromverbrauch Nennbetrieb:	16 mA
Leistung max:	0,4 W
Leistung min:	0,3 W
Leistung Nennbetrieb:	0,4 W
Betriebstemperatur min:	-25 °C
Betriebstemperatur max:	70 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel
Schutzart:	IP54
Für ungeschützten Außenbereich tauglich:	Ja
Für geschützten Außenbereich tauglich:	Ja
FAR:	1:10 000 000
FRR:	1:100
Nennspannung Toleranz:	0.1
Signalisierung:	Optisch   Akustisch

<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform:	xLine
Montageart:	In der Wand (Unterputz)   in Unterputzdose
Montagehöhe min:	105 cm
Breite:	85 mm
Länge/Höhe:	85 mm
Tiefe:	39 mm
Material:	Glas   Kunststoff ASA
Oberfläche:	Glas
Farbe:	Weiss
UV-beständig:	Ja

<b>Kommunikation Bluetooth</b>	
Bluetooth Norm:	4.2
Bluetooth Klasse:	Klasse 1
Reichweite max:	100 m
Reichweite typ:	10 m