

## BVL 3/1 BP PACK

Reinigen auf engstem Raum: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebene Rucksacksauger BVL 3/1 Bp Pack punktet mit robustem EPP-Material und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



### Bestell-Nr.

1.394-302.0

- Ultraleicht: 4,5 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278975207
<b>Akkuplattform</b>		36-V-Akkuplattform
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	3
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	65
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	35,4
<b>Nennleistung</b>	<b>W</b>	350
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	189 / 18,9
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Akkutyp</b>		Lithium-Ionen-Wechselakku
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	36
<b>Kapazität</b>	<b>Ah</b>	5
<b>Anzahl benötigter Akkus</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Leistung je Akkuladung</b>	<b>m²</b>	ca. 120 (5,0 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	ecoefficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah)
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät</b>	<b>min</b>	98 / 138
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	2,5
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	3,3
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	8,4
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	220 × 317 × 490

### Ausstattung

<b>Variante</b>		Akku und Ladegerät inbegriffen
<b>Akku</b>		36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
<b>Ladegerät</b>		36 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	1 / mit Krümmer / Kunststoff
<b>Teleskopsaugrohr</b>		■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Kombi-Bodendüse</b>		■
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		III

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.

## Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

## Hohe Ergonomie

- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.


## ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AKKUS</b>			
Battery Power 36/50	1 2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	■
<b>LADEGERÄTE</b>			
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2 2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	■
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>			
Starter Kit Battery Power 36/50	3 2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmer, Kunststoff</b>			
Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, 210 mm	5 2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>			
Kombidüse, DN 35, 270 mm	6 6.907-496.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	7 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	8 2.889-197.0		□
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse DN 35, 310 mm, für Flugzeug, Bus und Bahn	9 4.130-062.0	Bodendüse in Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar.	□
<b>Polsterdüsen</b>			
Polsterdüse DN 35	10 6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
<b>Saugpinsel</b>			
Saugpinsel DN35	11 2.903-000.0	Drehbarer Saugpinsel in DN 35 mit hochwertigen Naturborsten für Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher.	□
<b>SAUGROHRE</b>			
<b>Saugrohre, Metall</b>			
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	12 2.862-008.0	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	■
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss	13 2.889-346.0	Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet.	■
<b>AKKUS</b>			
Battery Power+ 36/75	14 2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
<b>LADEGERÄTE</b>				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 x , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 300 x , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-336.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Hauptfilterkörbe</b>				
Permanent-Hauptfilterkorb, BVL	22	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA-14-Filter	23	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	24	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.