

BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Ideal zur hygienischen Unterhaltsreinigung und Bodendesinfektion auf kleinen Flächen: die kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack mit Mikrofaser-Walzentechnik von Kärcher.



Bestell-Nr.

1.783-050.0

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Technische Daten

EAN-Code		4054278659565
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Arbeitsbreite Bürsten	mm	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	1 / 0,7
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	200
Bürstendrehzahl	U/min	500 - 650
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	40
Schalldruckpegel	dB(A)	max. 55
Wasserverbrauch	ml/min	30
Antriebsart		Batterie
Antrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Akkutyp		Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	3
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 45
Akkuladezeit mit Schnellladegerät	min	39 / 65
80 % / 100 %		
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Abmessungen (L × B × H)	mm	340 × 305 × 1200

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät inbegriffen
2-Tank-System	■	
Walzenbürste	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.



Sehr gutes Reinigungsergebnis

- Bis zu 20 % besseres Ergebnis im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
- Erhöht Reinigungsqualität und Hygienegrad.



Kurze Trocknungszeiten


- Bis zu 60 % schnellere Trocknung im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Kurze Trocknungszeiten reduzieren die Rutschgefahr durch nasse Böden.
- Höhere Produktivität und geringere Kosten dank kürzerer Reinigungszeit.



Hoher Hygienegrad

- Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
- Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit.
- Geringeres Risiko von Kreuzkontaminationen und Krankheitserreger-Übertragungen.

ZUBEHÖR VON BR 30/1 C BP PACK 18/30 1.783-050.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	1	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	■
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 18/60	2	2.445-044.0	Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. 6 Ampere Ladestrom. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage.	■
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Mikrofaserwalzen				
Universalwalzenset blau	3	4.030-088.0	Zur schonenden Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden: fusselfreies, saugstarkes und strapazierfähiges 2-teiliges Mikrofaserwalzenset von Kärcher. Bis zu 60 °C waschbar.	■
Walzenset Stein	4	4.030-126.0	Mit integrierten Borsten gegen hartnäckige Verschmutzungen auf unempfindlichen Hartböden: Das 2-teilige Steinwalzenset für den Hartbodenreiniger BR 30/1 von Kärcher. Bis zu 60 °C waschbar.	□
AKKUS				
Battery Power 18/25	5	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	□
UNTERHALTSREINIGER				
	7			□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.