

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT77342



T8 Feuchtraumleuchte
 MEGATRON LUTO LED Feuchtraumleuchte
 1585mm 22W/840 (Grau)
 EAN-Code: 4020856773428



Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel?.....G13
 Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?.....Ja
 Betriebstemperaturbereich-20 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L70 B50)25.000 h
 Anschlussart L/N
 Material Kunststoff

Umwelteigenschaften

Die Leuchte wird mit der Lichtquelle LM85286E der Energieklasse E verkauft.

Produktabmessungen

Länge 1585 mm
 Breite..... 70 mm
 Höhe 61mm
 Gewicht N/A g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz..... 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 22,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme..... 22,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor..... λ > 0,5
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute..... 113 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung 840
 Lichtfarbe Neutralweiß
 Farbtemperatur 4000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Chip-Lumen 2500 lm
 Nomineller Halbwertswinkel 280°
 Bemessungshalbwertswinkel..... 280°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze



Farbspektrum



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- 4 x Dübel
- 4 x Schrauben
- 2 x Metallclip
- 14 x Kunststoffklammern
- Inkl. LED-T8 Röhre

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP65 Staub und strahlwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.