

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

**Eine Leuchte -> 2 Abstrahlwinkel!**



**Artikel-Nr.: MM78955**

**Schiensenstrahler**

**MEGAMAN MARCO MIDI Tracklight 24W/840**

**EAN-Code: 4020856789559**



**Allgemeine Eigenschaften**

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja(integriert)  
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich .....-30 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L70 B50) .....50.000 h  
 Drehbar ..... 330°  
 Schwenkbar ..... 90°  
 Anschlussart ..... 3-Phasenadapter  
 Material ..... Aluminium-Druckguss

**Produktabmessungen**

Länge ..... 198 mm  
 Durchmesser ..... 65 mm  
 Gewicht .....480 g

**Elektrische Kenndaten**

Spannung ..... 220-240 V  
 Netzfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 24,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme ..... 24,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor ..... > 0,9  
 Dimmbar? ..... Nein  
 Indikation Lampentyp .....integrierte LED  
 Lichtausbeute .....92 lm/W

**Lichttechnische Eigenschaften**


Farbkennung ..... 840  
 Lichtfarbe ..... Neutralweiß  
 Farbtemperatur ..... 4000 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Nennlichtstrom ..... 2200 lm  
 Bemessungsnutzlichtstrom ..... 2200 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 10700/4300 cd  
 Nomineller Halbwertswinkel .....25°/45°  
 Bemessungshalbwertswinkel .....25°/45°  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 3

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015


### Lichtstärkeverteilung



### Abmessungsskizze



### Farbspektrum



### Hinweise und Empfehlungen

#### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

#### **Schutzart**

IP20, nur für den Innenbereich geeignet

#### **Schutzklasse**

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.