

Kraftform Kompakt 60 Tool Finder, 17-teilig

Kraftform Kompakt



EAN:	4013288226396	Abmessung:	155x130x55 mm
Teilenr:	05059303001	Gewicht:	524 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 60 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt 60 Tool Finder
05059303001 - 4013288226396


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt

Das Griff/Wechselklingen-System




Das Bit-Set Kraftform Kompakt 60 Tool Finder mit 89 mm langen farbcodierten Take it easy Bits.



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Wera Werkzeugfinder Take it easy




Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechsler nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt 60 Tool Finder
05059303001 - 4013288226396


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 Tool Finder, 17-teilig

Kraftform Kompakt


Satz-Inhalt:


816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




851/4 Z PH Take it easy Bits, PH 1 x 89 mm

 05059564001 1x PH 1 x 89 mm

 05059565001 1x PH 2 x 89 mm





851/4 PH Ni Bits, PH 3 x 89 mm

 05059574001 1x PH 3 x 89 mm




855/4 Z PZ Take it easy Bits, PZ 2 x 89 mm

 05059567001 1x PZ 2 x 89 mm

 05059566001 1x PZ 1 x 89 mm





855/4 PZ Ni Bits, PZ 3 x 89 mm


 05059575001 1x PZ 3 x 89 mm





867/4 Z TORX® B0 Take it easy Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm

 05059568001 1x TX 10 x 89 mm

 05059569001 1x TX 15 x 89 mm


 05059570001 1x TX 20 x 89 mm


 05059571001 1x TX 25 x 89 mm


 05059572001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Take it easy Bits, 4 x 89 mm


 05059562001 1x 4 x 89 mm

 05059563001 1x 5 x 89 mm

 05059561001 1x 3 x 89 mm




840/4 Ni Bits, 6 x 89 mm

 05059573001 1x 6 x 89 mm



800/4 Z Take it easy Bits, 1 x 5,5 x 89 mm

 05059560001 1x 1 x 5,5 x 89 mm



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr__sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt 60 Tool Finder
05059303001 - 4013288226396

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de