

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17-teilig



Kraftform Kompakt



EAN:	4013288220547	Abmessung:	200x120x80 mm
Teilenr:	05059041001	Gewicht:	676 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
- 2 mehrkomponentige VDE-isolierte Kraftform Stainless Handhalter mit Abrollschutz
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuummeishärtung
- Ergonomische Kraftform Griffe für ermüdungsarmes Arbeiten
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. 2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuummeishärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1
05059041001 - 4013288220547

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt

Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!




Die Kraftform Kompakt Serie steht für wenig Gewicht, wenig Platzbedarf und hohe Flexibilität durch Wechselklingen.




Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Wechsel ohne Sonderwerkzeug



Die Kraftform Kompakt VDE Sets beinhalten einen isolierten Handgriff sowie isolierte Wechselklingen zum Austausch ohne Sonderwerkzeug.

Mehrkomponentiger Griff



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weiches Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1
05059041001 - 4013288220547


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17-teilig

Kraftform Kompakt

Satz-Inhalt:

3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless, 9 x 98 mm

 05003991001 2x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Edelstahl, PH 1 x 154 mm

 1x PH 1 x 154 mm
 1x PH 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, Edelstahl, PZ 1 x 154 mm

 1x PZ 1 x 154 mm
 1x PZ 2 x 154 mm




Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, Edelstahl, # 1 x 154 mm

 1x # 1 x 154 mm
 1x # 2 x 154 mm






Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, Edelstahl, TX 10 x 154 mm

 1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, Edelstahl, TX 15 x 154 mm

 1x TX 15 x 154 mm
 1x TX 20 x 154 mm
 1x TX 25 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 3060 i, Edelstahl, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm
 1x 1,2 x 6,5 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, Edelstahl, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm
 1x 0,8 x 4 x 154 mm
 1x 1 x 5,5 x 154 mm



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1
05059041001 - 4013288220547

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de