



<b>EAN:</b>	4013288220363	<b>Abmessung:</b>	230x60x13 mm
<b>Teilenr:</b>	05033601001	<b>Gewicht:</b>	40 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuummeishärtung
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Konische Schneide

VDE Edelstahl-Wechselklinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuummeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_3060_i_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB  
05033601001 - 4013288220363

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt

Edelstahl mit Edelstahl  
verschrauben!



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

Wechselklingen für Handgriff



Die VDE-isolierten Kraftform Kompakt Wechselklingen aus Edelstahl sind geeignet für den Handgriff 3817 VDE Stainless.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_3060_i_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB  
05033601001 - 4013288220363

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 154 mm

Kraftform Kompakt



Satz-Inhalt:

Kraftform Kompakt VDE 3060 i, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 154 mm



1x 1,2 x 6,5 x 154 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_\\_sommer\\_2023\\_kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr__sommer_2023_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_3060_i_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB  
05033601001 - 4013288220363

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)