

BCU 260/36 BP

Anspruchsvolle Mäharbeiten wie das Entfernen hartnäckigen Wildwuchses oder dichten Gestrüpps meistert unser Akku-Freischneider BCU 260/36 Bp mühelos. Dabei ist er komfortabel im Handling.



REAL TIME TECHNOLOGY



Bestell-Nr.

1.042-503.0

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Zweihandgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt


Technische Daten

EAN-Code		4054278634340
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Anzahl Klingen		3
Drehzahl	U/min	Stufe 1: 4600 / Stufe 2: 5600
Schneidewerkzeug		Messer
Schneidkreis Durchmesser	cm	26
Spannung	V	36
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	1803 × 644 × 364

Ausstattung


Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Ergonomischer Zweihandgriff	■	
Doppelschulter-Tragegurt	■	
Inbusschlüssel	■	
Dickichtmesser	■	

■ im Lieferumfang enthalten.



Ergonomischer Zweihandgriff

- Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
- Optimale, ausbalancierte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten.



Doppelschulter-Tragegurt

- Komfortabel, insbesondere bei langen Arbeitseinsätzen.
- Die Lastverteilung auf eine größere Fläche verringert die Belastung.



Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

ZUBEHÖR VON BCU 260/36 BP 1.042-503.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
GERÄTEZUBEHÖR				
Tragegurt universal	1	2.042-017.0	Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Bewegungsfreiheit. Ideal geeignet für Freischneider BCU 260/36 Bp.	■
Dickichtmesser, 3-Zahn	2	2.042-029.0	Hochwertiges, 3-zahniges Dickichtmesser aus gehärtetem Stahl mit 260 mm Schnittbreite für Freischneider BCU 260/36 Bp. Zum Mähen von z. B. hohem Gras, Wildwuchs oder hartnäckigem Gestrüpp.	■
Umrüstsatz Rasentrimmer	3	2.042-015.0	Umrüstsatz, um unseren Freischneider BCU 260/36 B als Rasentrimmer zu verwenden. Robuster Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit Trimmerfaden, Schutzabdeckung und Schrauben zur einfachen Montage.	□
Trimmerfaden 1,6 mm, 15 m	4	2.042-023.0	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (15 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.	□
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	5	2.042-024.0	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.	□
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	6	2.042-025.0	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.	□
Trimmerfaden 2,4 mm, 10 m	7	2.042-026.0	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 10 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.	□
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	8	2.042-027.0	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.	□
AKKUS				
Battery Power 36/50	9	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power+ 36/75	10	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	11	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	12	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	13	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	14	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.