


MT 36 BP

Unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp ist eine Antriebseinheit, die mit Wechselläufsätzen von Stabheckschere bis Hochentaster bestückt wird. Für unterschiedlichste Aufgaben mit nur einem Gerät.



REAL TIME TECHNOLOGY



Bestell-Nr.

1.042-511.0

- Bürstenloser Motor
- Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl für jede Anwendung

Technische Daten

EAN-Code		4054278635965
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Drehzahl	U/min	7800 / 6800
Spannung	V	36
Gewicht ohne Zubehör	kg	2,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	951 × 197 × 188

Ausstattung

Gummierter Rundgriff	■
Schultergurt	■
Schnellkupplung	■

■ Im Lieferumfang enthalten.




Komfortable Schnellkupplung

- Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
- Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.



Ergonomischer Rundgriff


- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.



Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

ZUBEHÖR VON MT 36 BP 1.042-511.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
GERÄTEZUBEHÖR				
Schultergurt universal	1	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	■
MT EXT 100	2	2.042-031.0	1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.	□
MULTI-TOOL				
MT HT 550/36	3	1.042-513.0	Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: komfortable Stabheckenschere MT HT 550/36 für exakte Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten an hohen Hecken oder in Bodennähe.	□
MT CS 250/36	4	1.042-512.0	Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: Hochentaster MT CS 250/36 in kompakter Bauweise für eine sichere und präzise Baumpflege auch schwer erreichbarer Stellen vom Boden aus.	□
AKKUS				
Battery Power 36/50	5	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power+ 36/75	6	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	7	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	8	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	9	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	10	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□
FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG				
Anbausätze und Adapter				
Tragesystem	11	6.373-071.0	Komfortables und universell einsetzbares Tragegestell zur Reduzierung der benötigten Haltekraft bei Arbeiten mit Teleskopstangen, Gartengeräten und Hochdruckkanzen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.