

Bits



EAN:	4013288226754	Abmessung:	50x6x6 mm
Teilenr:	05060506001	Gewicht:	8 g
Artikel-Nr:	867/4 TORX® HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bits_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060506001 - 4013288226754

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bits

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben




Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Die Bits 867 TORX® HF tragen je nach Größe verschiedenfarbige Bänderolen mit Größenstempeln. Dadurch ist der benötigte Bit immer schnell zur Hand.

Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867/4 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05060505001	TX 8	50	2"	3,0
05060506001	TX 10	50	2"	4,0
05060512001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060507001	TX 15	50	2"	4,0
05060513001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060508001	TX 20	50	2"	4,5
05060514001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060509001	TX 25	50	2"	6,0
05060515001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
05060510001	TX 30	50	2"	6,0
05060516001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060511001 ¹⁾	TX 40	50	2"	-
05060517001 ¹⁾	TX 40	89	3 1/2"	-

1) Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruhjahr_sommer_2023_bits_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060506001 - 4013288226754

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bits_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
05060506001 - 4013288226754

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de