

**3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch,
Edelstahl, mit Haltefunktion, 9-teilig
Winkelschlüssel**



EAN:	4013288224477	Abmessung:	240x95x30 mm
Teilenr:	05022699001	Gewicht:	644 g
Artikel-Nr:	3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Ab Größe 3,0 hält die Haltefunktion am langen Schenkel Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, griffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
- Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material

Hochwertige Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. Ab Gr. 3,0 mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_winkelschluessel_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Edelstahlwinkelschlüssel



Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.

Vakuumeishärtung



Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Mit Haltefunktion am langen Schenkel



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_winkelschluessel_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_winkelschluessel_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch,
Edelstahl, mit Haltefunktion, 9-teilig
Winkelschlüssel**









Satz-Inhalt:

3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 1,5 x 90 mm

	05022660001	1x	1,5 x 90 mm
	05022661001	1x	2 x 101 mm
	05022662001	1x	2,5 x 112 mm

3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm

	05022693001	1x	3 x 123 mm
	05022694001	1x	4 x 137 mm
	05022695001	1x	5 x 154 mm
	05022696001	1x	6 x 172 mm
	05022697001	1x	8 x 195 mm
	05022698001	1x	10 x 224 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_winkelschluessel_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de