

WL35S-950BL19

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Bildschirmgröße*	110 inch
Max. Gewicht	160 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	1500x900 mm
Abstand zur Wand	9 cm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Neigen
Höhenverstellung	0-2 cm
Weiteneinstellung	89,3-160 cm
Neigung (Grad)	+12°, -0°
Rotation (Grad)	+3°, -3°
Höhe	93,6 cm
Breite	160 cm
Tiefe	9 cm
Anpassungstyp	Feinjustierung
Abschließbar	Abschließbar - Inklusive Sicherheitsschraube

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449568

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS



Neomounts



Neomounts

Neomounts WL35S-950BL19 neigbare Wandhalterung für 55-110" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL35S-950BL19 ist eine neigbare hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 110" mit einer maximalen Tragkraft von 160 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie mit 3 arretierbaren Neigungsvoreinstellungen (4°, 8° und 12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Es ist möglich das Display in Hoch- und Querformat zu installieren. Sie verfügt über individuell höhenverstellbare Halterungen sowie eine Niveauregulierung für die perfekte Installation.

Der WL35S-950BL19 hat eine Tiefe von 8,8 cm und eignet sich dank der mitgelieferten vertikalen Erweiterungshalterungen für Bildschirme, die dem VESA-Lochmuster 100x100 bis 1500x900 mm entsprechen. Dank des einzigartigen ausziehbaren Designs kann die Halterung an eine breite Palette von Bildschirmgrößen angepasst werden; von 55" bis 110". Es ist möglich, die Halterung mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) zu sichern.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches pull & release System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und stabil befestigen können. Anschließend können die pull & release Bänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an die Halterung geklickt wird. Im Lieferumfang der Wandhalterung ist eine separate Wasserwaage enthalten, um eine einfache Installation der Halterung zu gewährleisten.

WL35S-950BL19

NEOMOUNTS



Neomounts