SCHLIESSKRAFTAUFNEHMER

FM300BT-SY-25-750



- **Einfache Handhabung – setzt Erfahrungen aus jahrelangem Einsatz um**
- **Umfangreicher Kundenservice – in-house Kalibrierdienst und Software-Updates gewährleisten die**
- **Benutzung von aktuellen Richtlinien**
- **Sofortige Bewertung – nach ausgewählten Richtlinien und Normen**
- **Prozesssicherheit – integrierte Prüfanweisung gewährleistet richtliniengetreue Messung**
- **Großer Temperaturarbeitsbereich**
- **Sprachauswahl – Erhältlich in DE/ EN/ ES/ FR/ IT/ CN**
- **Unterstützung relevanter Standards: EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20:2014, EN 81-50:2015, EN 14120**
- **(in Software abgebildet)**
- **Präzise Messungen – durch reibungsfreie Führung und Plattformwägezelle**
- **Robuste Ausführung – Gehäuse aus hochfestem Material für lange Lebensdauer im harten Einsatz**

Der Schließkraftaufnehmer FM 300BT von Drive Test ist ein kabelloses, elektronisches Schließkraftmessgerät für automatische Aufzugstüren und Maschinenschutzeinrichtungen. Mit dem FM 300BT liefert Drive Test eine Weiterentwicklung des altbewährten Messgeräts FM 300BT. Es vereint die bekannt robuste Konstruktion für jahrelangen Einsatz in rauer Umgebung und anhaltender Präzision mit der Flexibilität einer kabellosen Anwendung und einer benutzerfreundlichen App.

Damit ergeben sich für Sie viele Vorteile in der täglichen Anwendung, wie z.B. die automatische Messstellenidentifikation über QR- und Barcodes, die sofortige Verfügbarkeit der Messwerte und die direkte Erstellung eines PDF-Reports.

Spezifikation

Kraft	
Messbereich	0 ... 750 N
Auflösung	1 N
Genauigkeit	±3 N oder 3 % v.Mw.

Allgemeine technische Daten	
Schnittstelle	RS232, Bluetooth
Steifigkeit	25 N/mm
Spaltbreite	145 mm
Menüsprache	Englisch (US), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Schutzklasse (Gerät)	IP43
Spannungsversorgung	3,7 V / 700 mAh
Kapazität	700 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-40 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H x ø)	280 x 145 x 82 x 58 mm
Gewicht	1700 g

Drive Test GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 97699 8920
info@drivetest.de