





TYA624A



IP20



Rollladenaktor 4fach, 6A /230V~, KNX

Rollladenaktor 4fach, 6A /230V~, KNX

Schaltausgang zum Schalten von 4 Rolllädenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rollladen zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des Rollladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TYA624A

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 230 V in AC1	1380 W
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Anzahl Module	4
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Betriebsart	Betriebsart nur Rollladen
Bedienung	Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
Anzeige / Display	Status-LED integriert in die Handbedientaste
Handschalter / -taster	4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Funktion	mit Sonnenschutzfunktion ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Positionierungsfunktion für Rollladenstellung
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Ansteuerung	zur Ansteuerung eines AC Antriebes je Aktorkanal
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten!