




TXA624D



Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V

Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines DC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste.

Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.

Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TXA624D

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	REG
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Anzahl Module	4
Anschlussart	QuickConnect
Handscharter / -taster	4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
Bedienung	Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Funktion	mit Sonnenschutzfunktion ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Ansteuerung	zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen DC-Antrieben
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel fest eingestellt
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen

