




TXA624C



Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V

Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V

Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste.

Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.

Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TXA624C

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	REG
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Frequenz	50/60
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Anzahl Module	4
Anschlussart	QuickConnect
Handschalter / -taster	4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
Bedienung	Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Funktion	mit Sonnenschutzfunktion ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Ansteuerung	zur Ansteuerung eines AC Antriebes je Aktorkanal
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel fest eingestellt
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler

Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten!