



TRM702A



Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie

Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie
KNX-Funk Binäreingang UP für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit 2 unabhängigen batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4-adrige Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige.
Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TRM702A

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Eingangs-Abtastspannung	je Kanal 5
Anzahl Funk-Kanäle	2
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz
Funk Sendeleistung	< 25 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Empfänger-Kategorie	2
Impulszeit	min. 50 ms
Leitungslänge	20 cm
Eingangsspannung	3 V
Max. Leitungslänge zu Tastern	10 mm
Betriebstemperatur	-10...50 °C
Anzahl Module	0
Farbe	lichtgrau matt
LED	mit Konfigurations-LED
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations-Taste
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige
Eingänge	mit 2 unabhängigen, batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte

Ansteuerung	Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr, Jalousieschaltuhr, Magnetkontakt
Konfektioniert	konfektioniert, mit 4-adriger Leitung
Montageart	für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
Binäreingänge	mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte