

CV 30/1

Der Teppichbürstsauger CV 30/1 überzeugt mit patentierter Fliehkraftkupplung, 3-fach-Filtersystem, werkzeuglosem Bürstenwechsel und zeitsparendem Netzkabel-Schnellwechselsystem.



Bestell-Nr.

1.023-121.0

- Höhenverstellbarer Handgriff
- Manuelle Bürstenwalzeneinstellung
- Gummierter Bumper

Technische Daten

EAN-Code		4054278495101
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite	cm	30
Vakuum	mbar / kPa	193 / 19,3
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	850
Behälterinhalt	l	5,5
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	340 × 310 × 1215

Ausstattung

Fugendüse		■
Polsterdüse		■
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Filterzustandsanzeige		■
Handgriff höhenverstellbar		■
Schutzklasse		II
Bürstenwalze, Standard	Stück	1
Filterschaum	Stück	1

■ im Lieferumfang enthalten.



Manuelle Bürstenwalzeneinstellung

- Die Bürstenwalze kann dank der Höhenverstellung an jede Teppichflorhöhe angepasst werden.



Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.



Schnellwechselsystem für Netzkabel

- Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.

ZUBEHÖR VON CV 30/1 1.023-121.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm	1	6.906-240.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsterdüse DN 35	2	6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR TEPPICHBÜRSTSAUGER				
Bürstenwalze, hart, rot, CV 30/1	3	6.906-642.0	Harte Bürstenwalze mit 277 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.	■
Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 30/1	4	6.906-641.0	Weiche Bürstenwalze mit 277 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.	□
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	5	6.904-305.0	Die dreilagigen, reißfesten Vliesfiltertüten der Staubklasse M sind Standard für CV 30/1 und CV 38/1. Inhalt: 10 Stück.	□
FILTER T / NT				
HEPA Filter				
HEPA-13-Filter	6	2.889-286.0	Optionale HEPA-13-Filterkassette aus Papier und Kunststoff zur Erhöhung von Filterleistung und Reinheit der Ausblasluft.	□
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 x , CV 30/1, CV 38/1	7	5.731-611.0	Motorschutzfilter für Teppichbürstsauger. Das Wechselvlies verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Motor und sollte bei stärkerer Verschmutzung erneuert werden.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.