


NORMACLAMP® Ohr-Klemme Pro³⁶⁰



Ohr-Klemme mit gleichmäßiger 360°-Druckabdichtung

- ✓ Die Klemme ist dank des 1-Ohr-Verschlussystems für mehrere Durchmesser passend und ermöglicht eine schnelle Montage
- ✓ Stufenloser Innenumfang (ohne Zwischenräume) für eine 360°-Abdichtung rund um den Schlauch
- ✓ Schraubenloses Design verringert die Gesamthöhe und ermöglicht eine exakte Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
- ✓ Gratfreie Bandkante reduziert die Gefahr einer Beschädigung des Schlauchs

NORMACLAMP® Ohr-Klemme Pro³⁶⁰



Anwendungen

Die Ohr-Klemme Pro³⁶⁰ eignet sich gut für Anwendungen mit umflochtenen Schläuchen, die eine vollständige Abdichtung erfordern, z. B. in:

- Automobil-Aftermarket
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Weißwarenindustrie
- Hydromassage-Bereich

Material

Gruppe: W4

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø DN (mm)	Bandbreite (mm)	Verpackungsmenge (Stk.)
0110 7245 080	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 6,8-8,0 W4	6,8-8,0	5	100
0110 7245 090	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 7,3-9,0 W4	7,3-9,0	5	100
0110 7245 095	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 7,8-9,5 W4	7,8-9,5	5	100
0110 7245 105	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 8,8-10,5 W4	8,8-10,5	5	100
0110 7245 113	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 9,6-11,3 W4	9,6-11,3	5	100
0110 7247 123	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 9,8-12,3 W4	9,8-12,3	7	100
0110 7247 128	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 10,3-12,8 W4	10,3-12,8	7	100
0110 7247 133	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 10,8-13,3 W4	10,8-13,3	7	100
0110 7247 138	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 11,3-13,8 W4	11,3-13,8	7	100
0110 7247 145	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 12,0-14,5 W4	12,0-14,5	7	100
0110 7247 157	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 13,2-15,7 W4	13,2-15,7	7	100
0110 7247 160	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 13,5-16,0 W4	13,5-16,0	7	100
0110 7247 168	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 14,3-16,8 W4	14,3-16,8	7	100
0110 7247 175	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 15,0-17,5 W4	15,0-17,5	7	100
0110 7247 185	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 15,3-18,5 W4	15,3-18,5	7	100
0110 7247 198	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 16,6-19,8 W4	16,6-19,8	7	100
0110 7247 210	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 17,8-21,0 W4	17,8-21,0	7	100
0110 7247 226	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 19,4-22,6 W4	19,4-22,6	7	100
0110 7247 256	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 22,4-25,6 W4	22,4-25,6	7	100
0110 7247 271	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 23,9-27,1 W4	23,9-27,1	7	100
0110 7247 286	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 25,4-28,6 W4	25,4-28,6	7	100
0110 7247 316	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 28,4-31,6 W4	28,4-31,6	7	100
0110 7247 331	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 29,9-33,1 W4	29,9-33,1	7	100

Die NORMACLAMP® Ohr-Klemme Pro³⁶⁰ ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!



Cobra



2-Ohr-Klemme



Torro



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?

Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264
Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: normagroup.com

