

## QuickRelease-Steckschlüsselsatz 1/4", 28 tlg.

40/24/4 SCI

Art.No. **96010128**  
GTIN **4018754344758**  
Model **40/24/4 SCI**

**Bezeichnung.** Steckschlüsselsatz 40/24/4 SCI 28tlg

**Beschreibung.** **Inhalt 28-teilig:**  
9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant **Nr. 40:** 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm  
2 Bits für Kreuzschlitzschrauben **Nr. 1221, 1222:** PH1; PH2  
2 Bits für Kreuzschlitzschrauben **Nr. PZ1221, PZ1222:** PZ1; PZ2  
1 Bit für Schlitzschrauben **Nr. 1164:** 0,8 x 4,0 mm  
4 Bits für Innensechskantschrauben **Nr. 1300-1303:** 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm  
6 Bits TORX® **Nr. 1414-1419:** T10; T15; T20; T25; T27; T30  
1 Knarre **Nr. 415-2K:** 1/4"  
2 Verlängerungen **Nr. 405:** 54 mm; 150 mm  
1 Bit-Halter **Nr. 412**

## Vorteile.

Hochwertige Ratsche, Länge 177 mm, umschaltbar, mit 2-Komponentengriff und 22 Zähnen

High Performance Quality (HPQ®) Hochleistungsstahl, extrem belastbar, dünnwandig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen

Gefertigt aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer

Im Softcase mit hochwertiger und chemikalienbeständiger Hartschaumeinlage für sicheren Halt der Werkzeuge beim Transport

## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4"
Anzahl Werkzeuge	28
Breite mm (b)	100 mm
Höhe mm (h)	50 mm
Länge mm (l)	235 mm

## Logistikdaten.

Code	96010128
Gewicht (brutto, kg)	0,000
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344758

<b>Packnorm</b>	1
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr</b>	82060000

## Stückliste.



11180010  
Bit-Halter



08130030  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08130027  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08130025  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08130020  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08130015  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08130010  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08090006  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08090005  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08090004  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08090003  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08010002  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08010001  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08070124  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08050002  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



08050001  
Bit-  
Schraubendrehereinsatz  
z



11111010  
Knarre



11010002  
Steckschlüsselverlänge-  
rung



11010001  
Steckschlüsselverlänge-  
rung



01010055  
Steckschlüsseleinsatz



01010013  
Steckschlüsseleinsatz



01010012  
Steckschlüsseleinsatz



01010011  
Steckschlüsseleinsatz



01010010  
Steckschlüsseleinsatz



01010008  
Steckschlüsseleinsatz



01010007  
Steckschlüsseleinsatz



01010006  
Steckschlüsseleinsatz



01010005  
Steckschlüsseleinsatz



81230041  
SOFTCASE

## Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96010128	40/24/4 SCI	Steckschlüsselsatz 40/24/4 SCI 28tlg	4018754344758

## GTIN-Code.



## Ersatzteile.



19010000  
Knarren-Ersatzteil-  
Satz



81230041  
SOFTCASE

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal