


PVA225P6

Pick-to-Light – Bestückungssensor

Lichtgitter Kit





Technische Daten

Typ	PVA225P6
Ident-No.	3052905
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Pick-to-Light
Funktion	Einwegschranke
max. Reichweite	2000 mm
Lichtart	IR
Überwachungsfeldhöhe	225 mm
Anzahl der Strahlen	10
Optische Auflösung	25 mm
Tasterfunktion	Tastend
Merkmale Farbe 1	Grün, Einstellbar über DIP Schalter
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	12...30 VDC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	62 mA
Ausgangsfunktion	Schließer/Öffner, PNP
Eingangstyp	Bipolar (PNP/NPN)
Ansprechzeit typisch	< 40 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, PVA
Abmessungen	266.4 x 30 x 15 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4

Merkmale

- Überwachungsfeldhöhe L2: 225 mm
- 10 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand
- Sender / Empfänger
- Reichweite bis zu 2 m
- hell- / dunkelschaltend
- Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Schaltausgang des Empfängers PNP
- Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC
- Schutzart IP62

Anschlussbild




Funktionsprinzip

Sowohl Sender als auch Empfänger dieses für Fehlererkennung und Kommissionierungsvorgänge einsetzbaren Lichtvorhangs besitzt eine gut sichtbare Arbeitslampe, die das Bedienungspersonal an Montagebändern durch die richtige Teileaufnahmefolge führt. Auf diese Weise werden Fälle von fehlenden Teilen und falsche Montagereihenfolgen vermieden. Eine Steuerung gibt den Arbeitsablauf vor und leitet über die Rückmeldung des Lichtvorhangs den nächsten Arbeitsschritt ein. Ein Fehlgriff wird sofort erkannt und durch rot blinkendes Licht angezeigt.


Technische Daten

Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP62
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cURus

Montagezubehör




SMBPVA10AB



3070806

Montagehalterung, für PVA225,
kaltgewalzter Stahl, keine
Aussparung für DIP-Schalter-Bank,
Schutz für Leuchtanzeige

SMBPVA1



3056884

Montagewinkel, für PVA und PVD,
Edelstahl, Set bestehend aus 2
Winkeln und Schrauben