Produktdatenblatt
Eigenschaften

CCT591012
Wiser Fenster-/Türsensor

Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Kompatible Produktfamilie	Wiser Nabe
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Fenster-/Türkontakt
Farbton	Weiß
Versorgung	Batterie 3 V / CR2450

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Sicherheit
Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Kommunikationsport-Protokoll	Zigbee bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Geräteaufbau	Sensor 50 mm x 33 mm x 16,3 mm Magnet 50 mm x 9 mm x 9 mm
Signal Gerät ist aktiv	48/Tag
Magnetspalt	< 18 mm auf Holz- und Kunststoffoberflächen < 10 mm auf metallischer Oberfläche
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Batterie Klebeband Schrauben
Montagemodus	Durch Schrauben Klebend
Montagehalterung	Fensterrahmen Türrahmen
Produktgewicht	30 g
Normen	IEC 60669-2-5 EN 60669-2-5
Produktzertifizierungen	CE Zigbee 3.0 CB RCM EAC
Marktsegment	Gebäude

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	10…95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	7,8 cm
VPE 1 Gewicht	87,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,36 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	560
VPE 3 Höhe	75,0 cm
VPE 3 Breite	60,0 cm
VPE 3 Länge	80,0 cm
VPE 3 Gewicht	62,26 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate