



Hauptmerkmale

Produktbereich	Wiser
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Thermostat
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V

Zusatzmerkmale

Max. Anzahl kompatibler Produkte	Wiser - Nabe
Typ der Technologie	Elektronisch
Geräteanwendung	Raum
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Geliefertes Zubehör	2 x Batterien 1 x Wandhalterung 1 x Standfuß
Anzeigetyp	Farb-TFT-LCD 2,4 Zoll
Funktion verfügbar	Mit Feuchtesensor
Angezeigte Information	Raumtemperatur Relative Feuchtigkeit Temperatur-Sollwert Batteriestand Boost-Status Heizungssymbol Signalstatus
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
[Sd] Schaltabstand	0...30 m
Kontrolltyp	2 Touch-Typ, for Temperatureinstellung 1 Touch-Typ, for Temperaturerhöhung Durch mobile Anwendung Fernsteuerung
Lokale Signalisierung	LED Blitzlicht rot für keine Signalunterbrechung LED Blitzlicht rot für Anzeige für schwache Batterie
Testbezeichnung	Kugeldruck 75°C
Software-Klasse	Klasse A
Montageort	Wandmontage
Montagehalterung	Wandhalterung Standfuß
Breite	76 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	25 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Temperatureinstellungsbereich	5...35 °C 0,5 °C pro Schritt
Relative Feuchtigkeit	25...90 % Betrieb 15...95 % Speicher
Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	8,100 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	164,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	69
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,700 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------