

Heatpipe Kühler

für M.2 2280 SSD



Pure Copper Heat pipe




Silicone Based Thermal Pads



Aluminum Heat sink



25mm Fan PWM controllers



Hauptmerkmale

- Heatpipe aus Kupfer bietet maximale Kühlleistung
- 25 mm aktiver Lüfter, Geschwindigkeit einstellbar
- Reduziert Wärme der M.2 SSD von bis zu 60 %
- Design für PC
- Kompatibel mit ein- oder doppelseitigen M.2 2280 SSDs

Cooler Styling für Ihre M.2 SSD

Der neue GRAUGEAR® Heatpipe Kühler G-M2HP04-F reduziert die Temperatur Eurer M.2 SSDs um bis zu 60% und trägt damit zu einer längeren Lebensdauer eures Speichers bei.

Auch die Performance eurer M.2 SSDs wird durch den GRAUGEAR® Heatpipe Kühler G-M2HP04-F positiv beeinflusst.

Für maximale Leistung sorgen die zwei 5 mm Heatpipe's aus Kupfer und der Aluminium-Kühlkörper mit einem 25 mm PWM-Lüfter, der die Geschwindigkeit des Lüfters durch Temperaturänderungen steuern kann.



Artikel G-M2HP04-F
Artikel Nr. 18022
EAN/GTIN 4260746550061

Spezifikation

- **Nennspannung des Lüfters:** DC 12V
- **Nennstrom des Lüfters:** 70 mA (max. 90 mA)
- **Nenndrehzahl des Lüfters:** 8500 U/min
- **Lüfterabmessung:** 25x25x10 mm
- **Stromversorgung:** 4 Pin (Verbindung zu MB SYS_FAN)
- **Kabellänge:** 500 mm
- **Luftstrom:** 4,88 m³/h
- **Abmessungen:** 87x27x34 mm
- **Gewicht:** 95g
- **Heatpipes:** 5mm Heatpipe x 2

Verpackungsinhalt

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 x G-M2HP04-F | 1 x Handbuch |
| 4 x Wärmeleitpad | 1 x Garantiekarte |
| 1 x Schraubendreher | |
| 1 x SSD Schraubensatz | |

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 60Stk./Karton; Gesamtgewicht: 11,98kg; Bruttogewicht: 193g; Nettogewicht: 95g;
 Abmessung/Karton: 360x340x390 mm; Abmessung (Verp.): 95x172x37 mm; Abmessung des Produkts: 80x24,5x54 mm

G-M2HP04-F

