

SICHERHEITSMESSER SECUPRO 625

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	625098.02
Maße Messer (L x B x H)	154 x 22 x 59 mm
Gewicht Messer	151,0 g
Basismaterial	Aluminium
Varianten	625001.02 625016.02 625095.02




SEHR HOHE
SICHERHEIT

Vollautomatischer Klinsenrückzug
für einen sehr hohen
Anwenderschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und
sicheren Klinsenwechsel

**Robuster ergonomischer
Griff (inkl. Soft-Grip)**
für härteste Heraus-
forderungen

16 mm Schnitttiefe
für besondere
Schneidanwendungen



2-fach nutzbare Klinge
für eine doppelte Einsatzzeit

Langer leichtgängiger Hebel
für Rechts- und Linkshänder

Sicherung
zum Ver- und Ent-
riegeln des Hebels

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-SICHERHEITSMESSER SECUPRO 625

SICHERHEITSTECHNIK



SECUPRO
= sehr hohe Sicherheit



Vollautomatischer Klinsenrückzug

Der vollautomatische Klinsenrückzug des SECUPRO 625 garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Hebel betätigen.

TECHNISCHE MERKMALE



Klingenwechsel ohne Werkzeug



Höchster Abriebschutz



Besonders ergonomisch



Sicherung



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Soft-Grip



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Für extreme Beanspruchungen



Werbedruckgeeignet

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 2-lagig



Kunststoffumreifungen



Gummi



PVC Bodenbelag



Auslegeware



Textil




Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie




Folien- und Papierbahnen

MONTIERBARE KLINGEN



HAKENKLINGE NR. 98
0,63 mm, 10 im Spender

NR. 98.70



TRAPEZKLINGE NR. 60099
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff,
10 im Sicherheitsspender

NR. 60099.70



TRAPEZKLINGE NR. 160099
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff,
rostfrei, 10 im Sicherheitsspender

NR. 160099.70



TRAPEZKLINGE NR. 60095
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff,
10 in Klarsichtverpackung

NR. 60095.70



TRAPEZKLINGE NR. 99
0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender

NR. 99.70

Weitere montierbare Klinsen unter www.martor.com.

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit 1 im Einzelkarton
(10 Messer im Umkarton)

Maße Einzelkarton 160 x 26 x 64 mm

Gewicht Einzelkarton 165,0 g

EAN-Code Einzelkarton 4002632804021

Maße Umkarton 133 x 133 x 163 mm

Gewicht Umkarton 1725,0 g

EAN-Code Umkarton 4002632854026