

# SICHERHEITSMESSER SECUMAX 350 SE

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	350045.02
Maße Messer (L x B x H)	152 x 12 x 40 mm
Gewicht Messer	37,0 g
Basismaterial	Recycelter Kunststoff
Varianten	350040.02



HÖCHSTE  
SICHERHEIT



**Verdeckt liegende Klinge**  
für höchsten Anwender- und Warenschutz

**Leichter ergonomischer Griff**  
für ein angenehmes Arbeiten

**Klingenwechselknopf**  
inkl. Zugang zum Ersatz-  
Klingenkopf

**6 mm Schnitttiefe**  
für alle gängigen Schneid-  
materialien

**SECUMAX-KLINGE NR. 3448**  
Klingenstärke: 0,50 mm



**2-fach nutzbare Klinge**  
für eine doppelte Einsatzzeit

**Besonders robuster Klingenkopf**  
für härtere Einsätze

**Recycelter Kunststoff (98%)**  
als Basismaterial des Griffs

THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**


# MARTOR-SICHERHEITSMESSER SECUMAX 350 SE



## SICHERHEITSTECHNIK



**SECUMAX**  
= höchste Sicherheit



### Verdeckt liegende Klinge

Die Klinge des SECUMAX 350 SE liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschildert. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

## TECHNISCHE MERKMALE



Klingenwechsel ohne Werkzeug



Hoher Abriebschutz



Besonders ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



1 Ersatzklinge im Griff



Schnitttiefe



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

## ANWENDUNGSBEISPIELE



## HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 2-lagig



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



Klebeband



Kunststoffumreifungen



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur



Filz

## MONTIERBARE KLINGEN



**SECUMAX-KLINGE NR. 3448**  
0,50 mm, 10 im Döschen

**NR. 3448.20**



**SECUMAX-KLINGE NR. 3550**  
0,30 mm, 10 im Döschen

**NR. 3550.20**

## VERPACKUNGSANGABEN

**Verpackungseinheit**

1 im Einzelkarton  
(10 Messer im Umkarton)

**Maße Einzelkarton**

160 x 15,5 x 42 mm

**Gewicht Einzelkarton**

50,0 g

**EAN-Code Einzelkarton**

4002632803789

**Maße Umkarton**

88 x 80 x 162 mm

**Gewicht Umkarton**

560,0 g

**EAN-Code Umkarton**

4002632853784