



### Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Relais
Geräteanwendung	Heizung
Farbton	Weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Art des Produkts	Vollständiges Produkt
Geliefertes Zubehör	2 Kabelklemme 2 Schrauben 2 Tülle 4 Blindstopfen
Kompatible Produktfamilie	Wiser - Home Touch
[In] Bemessungsstrom	16 A 230 V, 50 Hz +/-10 %
Versorgungsspannungsgrenzen	230 V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom	Auf ohmsch Belastung 16 A Auf induktiv Belastung 3 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
[Sd] Schaltabstand	30 m
Kontrolltyp	Elektrisch Manuell Automatisch
Lokale Signalisierung	Status: 1 LED (grün, bernsteinfarben und rot)
Software-Klasse	Klasse A
Testbezeichnung	Kugeldruck 115°C
Montage des Produkts	Oberfläche
Material	Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme, 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabsolierungslänge	6,5 mm
Befestigungsart	Durch Schrauben
Höhe	65 mm
Breite	161 mm
Tiefe	30 mm
Hauptfarbton	Weiß

## Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Verschmutzungsgrad	2
Richtlinien	2014/53/EU - Funktanlagenrichtlinie
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300-328 EN 301-489-1
Produktzertifizierungen	CE

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
VPE 1 Gewicht	249,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,340 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------